


# Т-подібний цанговий фітинг NPQ0-T-Q10-E-P5

Номер деталі: 8203329

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Номінальний розмір                                  | 9 мм                                                                                                                   |
| Глибина введення трубки                             | 20.1 мм                                                                                                                |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                                                                                              |
| Конструкція                                         | Форма Т<br>Принцип «Push-Pull».                                                                                        |
| Розмір упаковки                                     | 5                                                                                                                      |
| Варіанти                                            | 3 монтажними отворами                                                                                                  |
| Робочий тиску у повному температурному діапазоні    | -0.09 МПа...0.3 МПа<br>-0.9 бар...3 бар                                                                                |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур          | -13.05 psi...43.5 psi                                                                                                  |
| Робочий тиск в залежності від температури           | -0.09 МПа...1.2 МПа<br>-0.9 бар...12 бар<br>-13.05 psi...174 psi                                                       |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]<br>Інертні гази<br>Вуглекислий газ<br>Повітря<br>кисень<br>азот |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 2 - помірний вплив корозії                                                                                             |
| Відповідність LABS                                  | VDMA 24364 Зона III                                                                                                    |
| Допуск до харчової промисловості                    | див. розширену інформацію про матеріал                                                                                 |
| Температура середовища                              | 0 °C...120 °C                                                                                                          |
| Температура навколишнього середовища                | 0 °C...60 °C                                                                                                           |
| Біосумісність згідно стандартів                     | ISO18562                                                                                                               |
| Повідомте про чистоту поверхні згідно стандарту     | ASTM G93<br>ISO15001                                                                                                   |
| Рівень домішок вуглеводнів максимальний             | 550 MGM                                                                                                                |
| Вага продукту                                       | 25.77 г                                                                                                                |
| Пневматичний порт 1                                 | Для шланга з зовнішнім Ø 10 мм                                                                                         |
| Пневматичне з'єднання 2                             | для трубки з зовнішнім Ø 10 мм                                                                                         |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | 32 °F...140 °F                                                                                                         |
| Колір розчепного кільця                             | білий                                                                                                                  |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                                                                                                     |

| Особливості                     | Значення                        |
|---------------------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу                | PVDF                            |
| Матеріал звільняючого кільця    | PVDF                            |
| Матеріал ущільнювального кільця | FPM                             |
| Матеріал ущільнення трубки      | FPM                             |
| Матеріал хомута для шланга      | Високолегована нержавіюча сталь |
| Кільце підтримки матеріалу      | PVDF                            |