


Присоска з підключенням OGVN-52-A-U-G18-F

Номер деталі: 8204832

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Компенсатор висоти для присоски	11.2 мм
Номинальний розмір	8 мм
Діаметр присоски	52 мм
Об'єм чаші присоски	13.3 см³
Положення підключення	зверху
Положення монтажу	Будь-який
Форма присоски	круглі сильфони 1,5 гофри
Робочий тиск	-95 кПа...0 кПа -0.95 бар...0 бар -13.775 psi...0 psi
Номинальний робочий тиск	-70 кПа -0.7 бар -10.15 psi
Робоче середовище	Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	10 °C...45 °C
Утримуюча сила при номінальному робочому тиску	85 Н
Вага продукту	27.3 г
Тип кріплення	Через вакуумне під'єднання
Приєднання вакууму	Внутрішня різьба G1/8
Колір	синій/блакитний
Твердість по шкалі Shore	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Матеріал цапфи з гвинтом	Кований алюмінієвий сплав
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал присоски	PUR