


# Блок підготовки повітря LFR-1/4-D-MINI-KE-A

Номер деталі: 185758

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                      | Значення                                                               |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Розмір                                                           | Mini                                                                   |
| Модельний ряд                                                    | D                                                                      |
| Захист від спрацювання                                           | Поворотна ручка з фіксацією                                            |
| Положення монтажу                                                | по вертикалі +/- 5°                                                    |
| Ступінь фільтрації                                               | 40 мкм                                                                 |
| Відведення конденсату                                            | Повністю автоматичний                                                  |
| Конструкція                                                      | Модуль розгалуження<br>Реле тиску<br>Фільтр-регулятор з манометром     |
| Максимальна об'єм конденсату                                     | 22 см³                                                                 |
| Кришка контейнера                                                | Металевий захист                                                       |
| манометр                                                         | з манометром                                                           |
| Робочий тиск                                                     | 0.2 МПа...1.2 МПа<br>2 бар...12 бар<br>29 psi...174 psi                |
| Діапазон регулювання тиску                                       | 0.05 МПа...1.2 МПа<br>0.5 бар...12 бар<br>7.25 psi...174 psi           |
| Максимальний гістерезис тиску                                    | 0.015 МПа<br>0.15 бар<br>2.175 psi                                     |
| Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343) | 1140 л/хв                                                              |
| Робоче середовище                                                | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]<br>Інертні гази         |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                  | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                                               | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Клас чистоти повітря на виході                                   | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:8:4]<br>Інертні гази |
| Температура середовища                                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура навколишнього середовища                             | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                                                    | 1000 г                                                                 |
| Тип кріплення                                                    | за бажанням:<br>Монтаж в лінію<br>За допомогою аксесуарів              |
| Пневматичний порт 1                                              | G1/4                                                                   |

| Особливості             | Значення              |
|-------------------------|-----------------------|
| Пневматичне з'єднання 2 | G1/4                  |
| Матеріал корпусу        | Цинк дитий під тиском |
| Матеріал ємності        | РС                    |