


Van điện từ
VZWD-L-M22C-M-N14-10-V-1P4-50
Số bộ phận: 1491867

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	Van poppet được kích hoạt trực tiếp
Kiểu vận hành	điện
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây
Cổng nối van	1/4 NPT
Cổng nối điện	Dạng A Phích cắm theo EN 175301-803 thiết kế vuông
Chiều rộng định mức	1 mm
Chức năng van	2/2 đóng đơn ổn định
Nút ghi đè	không
Hướng dòng chảy	không thể đảo ngược
Môi chất	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Khí trơ Dầu khoáng Nước chất lỏng trung tính phương tiện lưu lượng khác theo yêu cầu
Áp suất danh nghĩa phần ứng PN	50
Chênh lệch áp suất	0 MPA 0 bar 0 psi
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: 6,8 W
Lớp cách nhiệt	H
Dao động điện áp cho phép	+/- 10 %
Thời gian bật	100%
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học

Đặc tính	Giá trị
Kiểu điều khiển	trực tiếp
Áp suất trung bình	0 MPA...5 MPA 0 bar...50 bar 0 psi...725 psi
Độ nhớt tối đa	22 mm ² /s
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...35 °C
Tỷ lệ rò rỉ theo EN 12266-1	A
Lưu lượng Kv	0.06 m ³ /h
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	60 l/ph
Thời gian chuyển mạch bật	25 ms
Thời gian chuyển mạch tắt	10 ms
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Vật liệu vỏ	Đồng thau
Số vật liệu vỏ	CW614N
Vật liệu cửa phốt	FPM
trọng lượng sản phẩm	350 g
Mức độ bảo vệ	IP65
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp