

# Вакуумний захват ESV-20-EN

Номер деталі: 191023

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                    | Значення                                                    |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Мінімальний радіус заготовки                   | 30 мм                                                       |
| Діаметр присоски                               | 20 мм                                                       |
| Об'єм чаші присоски                            | 0.722 см³                                                   |
| Положення підключення                          | зверху                                                      |
| Положення монтажу                              | Будь-який                                                   |
| Форма присоски                                 | кругла, дуже глибока                                        |
| Робочий тиск                                   | -95 кПа...0 кПа<br>-0.95 бар...0 бар<br>-13.775 psi...0 psi |
| Номінальний робочий тиск                       | -70 кПа<br>-0.7 бар<br>-10.15 psi                           |
| Робоче середовище                              | Атмосферне повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:...] ]         |
| Відповідність LABS                             | VDMA24364-A1-L                                              |
| Допуск до харчової промисловості               | див. розширену інформацію про матеріал                      |
| Температура навколишнього середовища           | -10 °C...70 °C                                              |
| Утримуюча сила при номінальному робочому тиску | 17 Н                                                        |
| Вага продукту                                  | 1.6 г                                                       |
| Колір                                          | Чорний                                                      |
| Твердість по шкалі Shore                       | 60 +/- 5                                                    |
| Інформація про матеріали                       | Відповідно до RoHS                                          |
| Матеріал присоски                              | NBR                                                         |