


Пережимний клапан VZQA-C-M22U-15-GG-V4V4S1-4 Номер деталі: 3022835

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Конструкція	Пережимний клапан з пневматичним приводом
Спосіб приведення в дію	пневматичний
Спосіб ущільнення	М'який
Положення монтажу	Будь-який
Тип кріплення	Монтаж в лінію
Під'єднання технологічного клапана	G1/2
Номінальний розмір DN	15
Функція клапана	2/2 відкритий моностабільний
Напрямок потоку	Реверсивний
Тиск робочого середовища	0 МПа...0.4 МПа 0 бар...4 бар 0 psi...58 psi
Зверніть увагу на середній тиск	Використання у рівня вакууму було протестовано до -0,09 МПа з повітрям кімнатної температури.Залежно від застосування, для забезпечення потоку середовища може знадобитися створення противавакууму на стороні керування.
Робочий тиск	0.1 МПа...0.65 МПа 1 бар...6.5 бар 14.5 psi...94.25 psi
Номінальний тиск арматури PN	10
Перепад тиску	0.25 МПа 2.5 бар 36.25 psi
Розривний тиск	1.6 МПа 232 psi
Тиск розриву	16 бар
Тиск перевантаження	0.78 МПа
Надлишковий тиск	7.8 бар 113.1 psi

Особливості	Значення
Тип скидання	стійкість
Тип контролю	Зовнішньо контрольовані
Підключення живлення пілотів 12	G1/8
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [:-:-]
Максимальна в'язкість	4000 мм²/с
Температура середовища	-5 °C...150 °C
Температура навколишнього середовища	-5 °C...60 °C
Температура зберігання	5 °C...30 °C
Швидкість потоку Kv	5 м³/год
Час увімкнення	250 мс
Час відключення	250 мс
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів:Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання.Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Матеріал корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Номер матеріалу корпусу	1.4404
Матеріал кришки корпусу	високолегована нержавіюча сталь
Матеріальні ущільнення	FPM
Матеріал запірного елементу	VMQ (силікон)
Вага продукту	431 г
Допуск до харчової промисловості	Див. декларацію відповідності
Матеріал ємності	PA6