

# Напрямний блок FENG-32-160-KF

Номер деталі: 34495

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                           | Значення                                   |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|
| Розмір                                | 32                                         |
| Крок                                  | 160 мм                                     |
| Положення монтажу                     | Будь-який                                  |
| Напрямна                              | Точна напрямна                             |
| Конструкція                           | Направляюча                                |
| Захист від вибуху                     | Зверніть увагу на інформацію в сертифікаті |
| Відповідність LABS                    | VDMA24364-B2-L                             |
| Температура навколишнього середовища  | -20 °C...80 °C                             |
| Максимальна сила $F_y$                | 750 Н                                      |
| Максимальна статична сила $F_y$       | 1020 Н                                     |
| Максимальна сила $F_z$                | 750 Н                                      |
| Максимальна сила $F_z$ статична       | 1020 Н                                     |
| Максимальний момент $M_x$             | 28 Н·м                                     |
| Максимальний момент $M_x$ статичний   | 38 Н·м                                     |
| Max. Moment $M_y$                     | 34 Н·м                                     |
| Максимальний момент $M_y$ , статичний | 46 Н·м                                     |
| Максимальний момент $M_z$             | 34 Н·м                                     |
| Максимальний статичний момент $M_z$   | 46 Н·м                                     |
| Сила переміщення                      | 15 Н                                       |
| Вага продукту                         | 1818 г                                     |
| Тип кріплення                         | З внутрішньою різьбою                      |
| Інформація про матеріали              | Відповідно до RoHS                         |
| Матеріал елемента напрямної           | Загартована сталь                          |
| Матеріал корпусу                      | Анодований алюмінієвий сплав               |
| Матеріал плити напрямних              | Кований алюмінієвий сплав, анодований      |