


Привід лінійний DLGF-KF-32-300-PPSA

Номер деталі: 5074804

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	300 мм
Ø поршня	32 мм
Демпфування	саморегулююча пневматична амортизація у кінцевому положенні
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна прямна
Принцип власної ваги	позитивно-зачинаючий (паз)
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.15 МПа...0.8 МПа 1.5 бар...8 бар
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	0 °C...60 °C
Довжина амортизації	11.6 мм
Максимальна сила Fy	1300 Н
Максимальна сила Fz (у напрямку до приводу)	1600 Н
Максимальна сила +Fz (направлена від приводу)	950 Н
Максимальний момент Mx	30 Н·м
Max. Moment My	50 Н·м
Максимальний момент Mz	50 Н·м
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	483 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	483 Н
Рухома маса	1290 г
Вага продукту	4910 г
Альтернативні підключення	Див. креслення продукту

Особливості	Значення
Тип кріплення	Пряме кріплення через наскрізний отвір За допомогою аксесуарів
Пневматичне з'єднання	G1/8
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS без міді
Матеріал покриття	Алюмінієве лиття з покриттям
Матеріальні ущільнення	NBR TPE-U (PU)
Матеріал корпусу	Анодований алюміній