

# Круглий пневмоциліндр DSNU-S-16-80-P-A-MQ

Номер деталі: 5216096

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                                   | Значення                                                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Крок                                                                          | 80 мм                                                           |
| Ø поршня                                                                      | 16 мм                                                           |
| Різьба штока                                                                  | M6                                                              |
| Демпфування                                                                   | еластичні демпферні кільця/пластини з обох сторін               |
| Положення монтажу                                                             | Будь-який                                                       |
| Конструкція                                                                   | Поршень<br>Шток поршня<br>Профіль пневмоциліндра                |
| Визначення положення                                                          | Для безконтактних давачів                                       |
| Робочий тиск                                                                  | 0.08 МПа...1 МПа<br>0.8 бар...10 бар                            |
| Режим роботи                                                                  | Двосторонньої дії                                               |
| Робоче середовище                                                             | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища                                   | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                               | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                                                            | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14         | Клас 5 згідно з ISO 14644-1                                     |
| Температура навколишнього середовища                                          | -20 °C...80 °C                                                  |
| Енергія удару в кінцевих положеннях                                           | 0.15 Дж                                                         |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення | 103.7 Н                                                         |
| Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні                    | 120.6 Н                                                         |
| Маса переміщення при ході 0 м                                                 | 18.3 г                                                          |
| Додаткова рухлива маса на 10 мм ходу                                          | 2 г                                                             |
| Основна вага при ході 0 мм                                                    | 48.9 г                                                          |
| Додаткова вага на 10 мм ходу                                                  | 4.8 г                                                           |
| Тип кріплення                                                                 | За допомогою аксесуарів                                         |
| Пневматичне з'єднання                                                         | M5                                                              |
| Інформація про матеріали                                                      | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал покриття                                                             | Кований алюмінієвий сплав, анодований                           |
| Матеріальні ущільнення                                                        | TPE-U (PU)                                                      |
| Матеріал штока поршня                                                         | високолегована нержавіюча сталь                                 |

| Особливості               | Значення                        |
|---------------------------|---------------------------------|
| Матеріал корпусу циліндра | Високолегована нержавіюча сталь |