


Bộ chia khí
FRM-1/2-D-MIDI-NPT
Số bộ phận: 173928

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Cấu trúc xây dựng	Mô-đun rẽ nhánh
Áp suất vận hành	0 MPA...1.6 MPA 0 bar...16 bar
Lưu lượng định mức thông thường theo hướng lưu lượng chính 1-> 2	8200 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Khí trơ
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ bảo quản	-10 °C...60 °C
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	502 g
Cổng nối khí nén 1	1/2 NPT
Cổng nối khí nén 2	1/2 NPT
Cổng nối khí nén 3	G1/2
Cổng nối khí nén 4	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực