

Ущільнювальне кільце OL-M5-500

Номер деталі: 534231

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
На підставі норм	ISO 16030
Розмір упаковки	500
Робочий тиск у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...3 МПа -0.95 бар...30 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...435 psi
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)
Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14	Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-40 °C...100 °C
Ручне дотягування при RT	Так
Номінальний момент дотягування	2.5 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Пневматичне з'єднання	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал стопора	Алюміній
Матеріальні ущільнення	HNBR