



# Модуль розгалуження FRM-Y-D-MIDI

Номер деталі: 542185

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                    | Значення                                                               |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Положення монтажу                                              | Будь-який                                                              |
| Конструкція                                                    | Модуль розгалуження                                                    |
| Робочий тиск                                                   | 0 МПа...1.2 МПа<br>0 бар...12 бар                                      |
| Стандартна номінальна витрата у напрямку основного потоку 1->2 | 8200 л/хв                                                              |
| Діапазон робочої напруги постійного струму                     | 0 В...125 В                                                            |
| Робоче середовище                                              | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::-]<br>Інертні гази        |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                                | 2 - помірний вплив корозії                                             |
| Відповідність LABS                                             | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Температура зберігання                                         | -10 °C...60 °C                                                         |
| Клас чистоти повітря на виході                                 | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:::-]<br>Інертні гази |
| Температура середовища                                         | -10 °C...60 °C                                                         |
| Температура навколишнього середовища                           | -10 °C...60 °C                                                         |
| Вага продукту                                                  | 662 г                                                                  |
| Пневматичний порт 3                                            | G1/2                                                                   |
| Пневматичне з'єднання 4                                        | G1/4                                                                   |
| Інформація про матеріали                                       | Відповідно до RoHS                                                     |
| Матеріал корпусу                                               | Алюміній литий під тиском                                              |