


Xy lanh hành trình ngắn AEVC-32-25-A-P

Số bộ phận: 188203

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	25 mm
Ø pít tổng	32 mm
Lực hồi vị của lò xo khi thanh piston được rút lại	22 N
Dựa trên tiêu chuẩn	ISO 6431 Mẫu lỗ VDMA 24562
Đệm	Các vòng / tấm đệm đàn hồi ở cả hai đầu
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc vận hành	nhấn tác động đơn lẻ
Cấu trúc xây dựng	Pít tổng Cần piston
Phát hiện vị trí	không có
Áp suất vận hành	0.1 MPA...1 MPA 1 bar...10 bar 14.5 psi...145 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	1 - ứng suất ăn mòn thấp
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống	450 N
Khối lượng di chuyển	62 g
trọng lượng sản phẩm	224 g
Kiểu gắn	tùy ý: với lỗ xuyên với phụ kiện
Cổng nối khí nén	G1/8
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu của phốt	NBR TPE-U (PU)

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn anốt hóa
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim