


Thiết bị khí đầu vào FRC-3/4-D-5M-O-MIDI-A

Số bộ phận: 192666



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	Midi
Dòng	D
bảo vệ hành động	Núm xoay có khóa
Vị trí lắp đặt	dọc +/- 5°
Cổng xả nước ngưng tụ	hoàn toàn tự động
Cấu trúc xây dựng	Bộ điều chỉnh bộ lọc không có áp kế Bộ bôi trơn phun sương tiêu chuẩn định lượng
Lượng nước ngưng tụ tối đa	43 cm³
Độ mịn bộ lọc	5 µm
Bảo vệ vỏ	Giỏ bảo vệ kim loại
Bộ hiển thị áp suất	G1/4 được chuẩn bị
Áp suất vận hành	0.2 MPA...1.2 MPA 2 bar...12 bar
Phạm vi điều chỉnh áp suất	0.5 bar...12 bar
Độ trễ áp suất tối đa	0.02 MPA 0.2 bar 2.9 psi
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	2100 l/ph
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:9:-] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Cấp độ sạch không khí tại đầu ra	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [6:8:-] Khí trơ
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
trọng lượng sản phẩm	1440 g
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện
Cổng nối khí nén 1	G3/4
Cổng nối khí nén 2	G3/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vỏ	Kém đúc áp lực PC