

Đế van
MHA2-PR2-3-M5
Số bộ phận: 197447

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Số lượng tối đa vị trí van	2
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên với đường ray DIN
Kiểu gắn van	với ren trong
Cổng nối khí nén 1/33	M7
Cổng nối khí nén 2	M5
Cổng nối khí nén 3/11	M7
Vật liệu tấm kết nối	Hợp kim nhôm rèn