


Xy lanh tiêu chuẩn DSBG-320- -PPVA-N3

Số bộ phận: 3150987

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Hành trình	1 mm...2250 mm
Ø pít tông	320 mm
Ren thanh pít tông	M48x2
Đệm	Đệm khí nén ở cả hai bên điều chỉnh được
Vị trí lắp đặt	bất kì
Đầu thanh piston	Ren ngoài
Cấu trúc xây dựng	Pít tông Cần piston Thanh kéo Thân vỏ xy lanh
Phát hiện vị trí	cho các công tắc gần
Các biến thể	thanh pít-tông một mặt
Áp suất vận hành	0.06 MPA...1 MPA 0.6 bar...10 bar
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Chiều dài đệm	65 mm
Chiều dài đệm kéo dài	65 mm
Độ dài giảm chấn rút lại	65 mm
Lực lý thuyết ở mức 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), dòng hồi	46385 N
Lực theo lý thuyết tại 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), luống	48255 N
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	16912 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	249 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	50231 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	623 g
Kiểu gắn	với ren trong với phụ kiện tùy ý:
Cổng nối khí nén	G1

Đặc tính	Giá trị
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu phủ	Nhôm đúc, trắng
Vật liệu con dấu piston	NBR
Vật liệu pít tông	Nhôm đúc
Vật liệu thanh piston	thép hợp kim
Vật liệu ty pít tông-dụng cụ nạo kín	NBR
Con dấu đệm vật liệu	TPE-U (PU)
Vật liệu piston bộ đệm	POM
Vật liệu vỏ xy lanh	Hợp kim nhôm rèn, anot hóa mìn
Vật liệu đai ốc	Thép, mạ kẽm
Vật liệu ổ trục	Kết hợp kim loại-polyme
Vật liệu đai ốc có bích	Thép, mạ kẽm
Vật liệu ty ren	thép hợp kim cao