


# Плита регулятора VABF-S1-2-R1C2-C-6

Номер деталі: 555757

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ширина                                      | 54 мм                                                           |
| На підставі норм                            | ISO 5599-1                                                      |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                       |
| Багатшарова будова пневматичної частини     | Регулятор тиску на 1                                            |
| Функція регулятора                          | постійний тиск на виході<br>З вторинним вихлопом                |
| Додатковий манометр                         | Можливий                                                        |
| Діапазон регулювання тиску                  | 0.05 МПа...0.6 МПа<br>0.5 бар...6 бар<br>7.25 psi...87 psi      |
| Тиск на вході 1                             | 0.5 бар...10 бар<br>0.05 МПа...1 МПа<br>7.25 psi...145 psi      |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 0 - відсутність корозійного напруження                          |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B1/B2-L                                               |
| Ступінь захисту                             | IP65<br>NEMA 4                                                  |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...50 °C                                                   |
| Вага продукту                               | 1190 г                                                          |
| Тип кріплення, багаторівнева конструкція    | На колекторній плиті<br>на індивідуальну плиту                  |
| Підключення манометра                       | За допомогою кріпильного хомута                                 |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал панелі управління                  | РА                                                              |
| Матеріал корпусу контролера                 | Алюміній литий під тиском                                       |