

Кутовий фітинг NPQM-LK-G18-Q6-P10

Номер деталі: 558819

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	Стандартний
Номінальний розмір	5 мм
Тип ущільнення на гвинтовій цапфі	Ущільнююче кільце
Конструкція	L форма Принцип «Push-Pull».
Розмір упаковки	10
Робочий тиску у повному температурному діапазоні	-0.095 МПа...1.6 МПа -0.95 бар...16 бар
Робочий тиск у всьому діапазоні температур	-13.775 psi...232 psi
Робоче середовище	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Номінальний момент дотягування	6 Н·м
Допустимий номінальний моменту затягування	± 20 %
Вага продукту	24.4 г
Тип кріплення	Внутрішній шестикутник, AF 4
Пневматичний порт 1	Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2	для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал корпусу	Нікельована латунь
Матеріал порожнистого гвинта	Нікельована латунь
Матеріал ущільнення трубки	NBR