

Напрямна вісь EGC-70- -FA

Номер деталі: 558864

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Робочий хід	50 мм...5000 мм
Розмір	70
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна напрямна
Конструкція	Направляюча
Максимальне прискорення	50 м/с ²
Максимальна швидкість	5 м/с
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь захисту	IP40
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Ix	395000 мм ⁴
Геометричні моменти інерції поверхні 2 ступеня Iy	577000 мм ⁴
Максимальна сила Fy	1850 Н
Максимальна сила Fz	1850 Н
Максимальний опір зміщенню при холостому ході	15 Н
Максимальний момент Mx	16 Н·м
Max. Moment My	51 Н·м...132 Н·м
Максимальний момент Mz	51 Н·м...132 Н·м
Максимальна сила Fy загальна вісь	1850 Н
Максимальна сила Fz загальна вісь	1850 Н
Максимальний момент Mx загальна вісь	16 Н·м
Максимальний момент My загальна вісь	51 Н·м...132 Н·м
Макс. момент Mz габаритна вісь	51 Н·м...132 Н·м
Обертний момент інерції It	240000 мм ⁴
Профіль матеріалу	Кований алюмінієвий сплав анодований
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал захисного профілю	ABS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав Анодований
Матеріал напрямної каретки	Сталь

Особливості	Значення
Матеріал напрямної рейки	Сталь
Матеріал каретки	Кований алюмінієвий сплав Анодований