

**Фітинг**  
**CRQS-3/8T-U**  
Номер деталі: 565343

**FESTO**



## Технічні дані

| Особливості                                         | Значення                                        |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Розмір                                              | Стандартний                                     |
| Номінальний розмір                                  | 0.335 дюйм                                      |
| Положення монтажу                                   | Будь-який                                       |
| Конструкція                                         | пряма форма<br>Принцип «Push-Pull».             |
| Розмір упаковки                                     | 1                                               |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні     | -0.095 МПа...1.4 МПа<br>-0.95 бар...14 бар      |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур          | -13.775 psi...203 psi                           |
| Робоче середовище                                   | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:-:-] |
| Клас корозійної стійкості (CRC)                     | 4 - особливо сильний опір корозії               |
| Відповідність LABS                                  | VDMA 24364 Зона III                             |
| Допуск до харчової промисловості                    | див. розширену інформацію про матеріал          |
| Температура навколишнього середовища                | -20 °C...150 °C                                 |
| Вага продукту                                       | 0.945 oz                                        |
| Використовувані кабелі                              | PFAN                                            |
| Пневматичний порт 1                                 | Для пневмотрубки з зовн. Ø 3/8"                 |
| Пневматичне з'єднання 2                             | для пневмотрубки з зовн. Ø 3/8"                 |
| Температура навколишнього середовища за Фаренгейтом | -4 °F...302 °F                                  |
| Інформація про матеріали                            | Відповідно до RoHS                              |
| Матеріал корпусу                                    | високолегована нержавіюча сталь                 |
| Матеріал звільняючого кільця                        | високолегована нержавіюча сталь                 |
| Матеріал ущільнення трубки                          | FPM                                             |
| Матеріал хомута для шланга                          | Високолегована нержавіюча сталь                 |