


Giác hút chân không ESS-50-BT-M10

Số bộ phận: 525994

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Bù chiều cao Giác hút có giá đỡ	10 mm
Bán kính phôi tối thiểu	40 mm
Chiều rộng định mức	2.5 mm
đường kính cốc hút	50 mm
Thể tích cốc hút	17.6 cm ³
Vị trí lắp đặt	bất kì
Phân bố Giác hút có giá đỡ	Kích thước 5
Hình dạng giác hút	ống thổi gấp tròn 1,5 lần
Áp suất vận hành	-0.95 bar...0 bar
Áp suất vận hành định mức	-0.7 bar
Môi chất vận hành	khí quyển dựa trên ISO 8573-1: 2010 [7: - : -]
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-A1-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...80 °C
Lực giữ ở áp suất vận hành định mức	100 N
Lực đẩy ở áp suất vận hành định mức	39 N
trọng lượng sản phẩm	25 g
Kiểu gắn	Qua cổng nối chân không
Giác hút chân không	M10
Màu sắc	nâu đỏ
Độ cứng Shore	72 +/- 5
Vật liệu ngỗng vận vít	Hợp kim nhôm rèn
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu giác hút	Vulkollan