

Монтажна плита VABS-S1-2S-N12

Номер деталі: 8032645

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Ширина	58 мм
Вихлопна функція	З можливістю дроселювання
На підставі норм	ISO 5599-1
Максимальна кількість мість для певморозподільників	1
Робочий тиск	-0.09 МПа...1.6 МПа -0.9 бар...16 бар
Пілотний тиск	0 МПа...1.6 МПа 0 бар...16 бар
Придатність для вакууму	Так
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Температура зберігання	-20 °C...60 °C
Температура середовища	-10 °C...60 °C
Середовище пілота	Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Вага продукту	380 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором для гвинта M6
Підключення пілотного повітря 12/14	1/8NPT
Пневматичний порт 1	1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 2	1/2 NPT
Пневматичний порт 3	1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 4	1/2 NPT
Пневматичне з'єднання 5	1/2 NPT
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал монтажною плити	Алюміній литий під тиском