

# Пластиковая трубка PUN-H-6X1-TSW-500

Номер деталі: 8048684

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                                           | Значення                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Зовнішній Ø                                                           | 6 мм                                                                                     |
| Радіус вигину, що залежить від витрати                                | 26 мм                                                                                    |
| Внутрішній Ø                                                          | 4 мм                                                                                     |
| Мінімальний радіус вигину                                             | 10 мм                                                                                    |
| Примітка до застосування                                              | TPE-U На основі ефіру                                                                    |
| Властивості трубки                                                    | підходить для енергетичних ланцюгів                                                      |
| Робочий тиск у повному температурному діапазоні                       | -0.095 МПа...0.6 МПа<br>-0.95 бар...6 бар                                                |
| Робочий тиск у всьому діапазоні температур                            | -13.775 psi...87 psi                                                                     |
| Робочий тиск в залежності від температури                             | -0.095 МПа...1 МПа<br>-0.95 бар...10 бар<br>-13.775 psi...145 psi                        |
| Зверніть увагу на робочий тиск                                        | Вода: залежний від температури робочий тиск, див. діаграму, максимум 0,3 МПа при 0–60 °C |
| Дозвіл                                                                | TÜV                                                                                      |
| Орган сертифікації                                                    | B 013277 0527 00                                                                         |
| Робоче середовище                                                     | Стиснене повітря згідно ISO 8573-1:2010 [7:::]<br>Вода (рідка, без льоду)                |
| Вогневипробування матеріалу                                           | UL94 HB                                                                                  |
| Відповідність LABS                                                    | VDMA24364-B2-L                                                                           |
| Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів                       | Підходить для виробництва акумуляторів зі зниженими значеннями Cu/Zn/Ni (F1a)            |
| Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14 | Статично встановлений елемент, обміркована оцінка неможлива згідно з ISO 14644-1         |
| Допуск до харчової промисловості                                      | див. розширену інформацію про матеріал                                                   |
| Температура навколишнього середовища                                  | -35 °C...60 °C                                                                           |
| Вага виробу за довжиною                                               | 0.0183 кг/м                                                                              |
| Пневматичне з'єднання                                                 | Для цангового фітинга - зовнішній Ø 6 мм<br>Для ніпеля внут. Ø 4 мм з накидною гайкою    |
| Колір                                                                 | напівпрозорий чорний                                                                     |
| Твердість по шкалі Shore                                              | D 52 +/-3                                                                                |
| Інформація про матеріали                                              | Відповідно до RoHS                                                                       |
| Матеріал трубки                                                       | TPE-U(PU)                                                                                |