


Van đóng mở MS9-EE-G-V24-S-VS

Số bộ phận: 562940

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dòng	MS
Kích thước	9
Kích thước lưới	90 mm
Cấu trúc xây dựng	thanh trượt pít tông
Kiểu vận hành	điện
Nguyên lý bít	mềm
Chức năng khí xả	không thể điều tiết
Nút ghi đè	khớp quét
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Kiểu điều khiển	điều khiển trước
Chức năng van	3/2 đóng đơn ổn định
Áp suất vận hành	3.5 bar...16 bar
Xếp chồng	gối chồng dương
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	18000 l/ph
Lưu lượng định mức thông thường 2-3	14100 l/ph
Thời gian bật	100%
Giá trị đặc trưng cuộn dây	24 V DC: 4,5 W
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ trung bình	-10 °C...60 °C
Mức áp suất âm thanh	93 dB(A)
Mức độ bảo vệ	IP65
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Kiểu gắn	Lắp đặt đường dây với phụ kiện tùy ý:
Vị trí lắp đặt	bất kì
trọng lượng sản phẩm	2300 g

Đặc tính	Giá trị
Cổng nối khí nén 3	G1
Cổng nối điện	Dạng A Phích cắm theo DIN EN 175301-803 thiết kế vuông
Vật liệu con trượt pít tông	POM
Vật liệu cửa phốt	NBR
Vật liệu vỏ	Nhôm đúc áp lực