


П'єзорозподільник VEMP-BS-3-16-D5-F-28T1-P30

Номер деталі: 8065739

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір упаковки	30
Примітка щодо ступеня захисту	В залежності від блоку підключення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)	18 л/хв
Стандартна номінальна витрата 2-3	19 л/хв
Напрямок потоку	Не реверсивні
Номінальний робочий тиск	0.5 бар
Робочий тиск	0 бар...0.7 бар
Функція клапана	3/3 закритий моностабільний
Номінальний розмір	1.6 мм
Спосіб приведення в дію	електричний
Пневматичний порт 1	Фланець
Пневматичне з'єднання 2	Фланець
Пневматичний порт 3	Фланець
Середовище	інертні гази Повітря Кисень (застосування кисню згідно IEC 60601-1 лише за запитом) азот
Особливі властивості	Сумісний з киснем згідно DIN EN 1797
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [5:3:1]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Експлуатація з мастилом неможлива
Ступінь фільтрації	5 мкм
Відносна вологість	0 - 70 % Не конденсується
Точка роси під тиском	-20 °C
Максимальна частота перемикачів	5 Гц
Температура середовища	-20 °C...60 °C
Температура навколишнього середовища	-20 °C...70 °C
Температура зберігання	-20 °C...70 °C
Номінальна робоча напруга постійного струму	310 В
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...310 В
Максимальне споживання електроенергії	5 мА 1 мВт
Вага продукту	8 г

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	EPDM
Матеріал корпусу	РА-посилений
Матеріал покриття	РА-посилений
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Ширина	17.2 мм
Розміри Ш x Д x В	17,2 мм x 52,1 мм x 7,2 мм
Тип кріплення	на мотнажній плиті На плиті
Положення монтажу	Будь-який
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Повідомте про чистоту поверхні згідно стандарту	ASTM G63 ASTM G93 ISO15001
Біосумісність згідно стандартів	ISO18562