


Міні супорт DGST-10-30-Y12A

Номер деталі: 8085166

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Крок	30 мм
Регульований діапазон кінцевого положення / передньої довжини	16.2 мм
Регульований діапазон кінцевого положення / довжина ззаду	14.5 мм
Ø поршня	10 mm
Режим роботи привідного блоку	Напрямна
Демпфування	Зовнішня гідравлічна амортизація
Положення монтажу	Будь-який
Напрямна	Точна прямна
Конструкція	подвійний поршень Затискна пластина Шток поршня Каретки
Визначення положення	Для безконтактних датчиків
Робочий тиск	0.1 МПа...0.8 МПа 1 бар...8 бар 14.5 psi...116 psi
Максимальна швидкість	0.8 м/с
Точність повторюваності	<= 0,02 мм
Режим роботи	Двосторонньої дії
Робоче середовище	Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Примітка щодо робочого/пілотного середовища	Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації)
Клас корозійної стійкості (CRC)	1 - низький опір корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Придатність для чистих приміщень, виміряна відповідно до ISO 14644-14	Клас 6 згідно з ISO 14644-1
Температура навколишнього середовища	-10 °C...60 °C
Енергія удару в кінцевих положеннях	0.8 Дж
Довжина амортизації	4 мм
Максимальна сила Fy	490 Н
Максимальна сила Fz	490 Н
Максимальний момент Mx	3.5 Н·м
Max. Moment My	3 Н·м

Особливості	Значення
Максимальний момент M_z	3 Н·м
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 бар, 87 фунтів на квадратний дюйм), повернення	79 Н
Теоретична сила при 0,6 МПа (6 bar, 87 psi), при висуванні	94 Н
Рухома маса	156,2 г
Вага продукту	312,4 г
Тип кріплення	з наскрізним отвором
Пневматичне з'єднання	M5
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріал покриття	Кований алюмінієвий сплав
Матеріальні ущільнення	HNBR
Матеріал напрямної	POM TPE-E Високолегована сталь
Матеріал корпусу	Кований алюмінієвий сплав
Матеріал штока поршня	високолегована нержавіюча сталь