



# Вертикальна запірна плита VMPA14-HS

Номер деталі: 8110429

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Ширина                                      | 10 мм                                                           |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                       |
| Багатошарова будова пневматичної частини    | Вимкнення для 1                                                 |
| Робочий тиск                                | 3 бар...8 бар                                                   |
| Стандартний номінальний тиск потоку         | 103 л/хв                                                        |
| Стандартна номінальна витрата для вихлопу   | 213 л/хв                                                        |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 2 - помірний вплив корозії                                      |
| Відповідність LABS                          | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Ступінь захисту                             | IP65                                                            |
| Температура навколишнього середовища        | -5 °C...50 °C                                                   |
| Вага продукту                               | 240 г                                                           |
| Тип кріплення, багаторівнева конструкція    | На колекторній плиті<br>на індивідуальну плиту                  |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріал корпусу                            | Кований алюмінієвий сплав<br>РА-посилений                       |