

Tấm kết nối VMPA1-IC-AP-1-EX1E

Số bộ phận: 8005149

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Rộng	20.2 mm
Chiều dài	107.3 mm
Kích thước lưới	10.5 mm
Áp suất vận hành	0.3 MPA...0.8 MPA 3 bar...8 bar
Áp suất điều khiển	0.3 MPA...0.8 MPA 3 bar...8 bar
Dấu hiệu KC	KC-EMV
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị chống cháy nổ của EU (ATEX) theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo quy định UK EX theo các quy định UK RoHS
Phê duyệt bảo vệ Ex bên ngoài Liên minh Châu Âu	EPL GB (BR)
Chống cháy nổ	Vùng 1 (BR) Vùng 2 (ATEX)
Danh mục ATEX Khí	II 3G
Loại chống cháy nổ Khí	Ex ec IIC T4 Gc X
Nhiệt độ môi trường xung quanh ngoài	-5°C ≤ Ta ≤ +50°C
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-5 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	92 g
Cổng nối điện	M8 Phích cắm
Kiểu lắp tấm kết nối	với lỗ xuyên
Cổng nối khí nén 1	M7
Cổng nối khí nén 2	M7
Cổng nối khí nén 3	M7
Cổng nối khí nén 4	M7
Cổng nối khí nén 5	M7
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu tấm kết nối	Nhôm đúc áp lực