


Амортизатор DYSS-2-4-Y1F-F1A

Номер деталі: 8119993

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Розмір	2
Крок	4 мм
Демпфування	Саморегулююче
Положення монтажу	Будь-який
Визначення положення	без
Максимальна швидкість удару	0.5 м/с
Час скидання при кімнатній температурі	0.5 с
Час скидання при мінімальній температурі навколишнього середовища	1 с
Режим роботи	Штовхання Одиної дії
Клас корозійної стійкості (CRC)	2 - помірний вплив корозії
Відповідність LABS	VDMA24364-B2-L
Придатність для виробництва Li-ion акумуляторів	Виріб відповідає внутрішньому визначенню продукції Festo для використання у виробництві акумуляторів: Метали з масовим вмістом міді, цинку або нікелю більше 1% виключаються з використання. Винятки становлять нікель в сталі, хімічно нікельовані поверхні, друковані плати, кабелі, електричні роз'єми та котушки.
Температура навколишнього середовища	-10 °C...70 °C
Довжина амортизації	4 мм
Максимальна сила удару	60 Н
Максимальний момент дотягування	0.5 Н·м
Максимальне споживання енергії на один хід	0.1 Дж
Максимальне споживання енергії на годину	270 Дж
Максимальна залишкова енергія	0.003 Дж
Сила скидання	0.4 Н
Мінімальне зусилля введення	2.5 Н
Вага продукту	1 г
Діапазон мас	0.8 кг
Тип кріплення	3 контргайкою
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал корпусу	Високолегована сталь

Особливості	Значення
Матеріал штока поршня	Високолегована сталь