


# **Van điện từ** **VSVA-B-B52-ZT-D2-F8** Số bộ phận: 8033758

**FESTO**



## **Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                         | Giá trị                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Chức năng van                                    | 5/2 lưỡng ổn định                        |
| Kiểu vận hành                                    | điện                                     |
| Chiều rộng lắp đặt                               | 52 mm                                    |
| Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778 | 4000 l/ph                                |
| Cổng nối làm việc bằng khí nén                   | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1 |
| Áp suất vận hành                                 | -0.09 MPA...1.6 MPA<br>-0.9 bar...16 bar |
| Cấu trúc xây dựng                                | thanh trượt pít tông                     |
| Mức độ bảo vệ                                    | IP65<br>NEMA 4                           |
| Chiều rộng định mức                              | 11.5 mm                                  |
| Kích thước lưới                                  | 53 mm                                    |
| Chức năng khí xả                                 | qua đế van                               |
| Nguyên lý bít                                    | mềm                                      |
| Vị trí lắp đặt                                   | bất kỳ                                   |
| Tuân theo tiêu chuẩn                             | ISO 5599-1                               |
| Nút ghi đè                                       | Phát hiện qua phụ kiện                   |
| Kiểu điều khiển                                  | điều khiển trước                         |
| kiểm soát cung cấp không khí                     | bên ngoài                                |
| Hướng dòng chảy                                  | có thể đảo ngược                         |
| Xếp chồng                                        | gối chống dương                          |
| Áp suất điều khiển                               | 0.3 MPA...1 MPA<br>3 bar...10 bar        |
| Phù hợp với chân không                           | có                                       |
| giá trị b                                        | 0.2                                      |
| Giá trị C                                        | 8.578 l/s*bar                            |
| Van lưu lượng                                    | 3700 l/ph                                |
| Lưu lượng van trên tấm kết nối đơn               | 3100 l/ph                                |
| Van lưu lượng liên kết khí nén                   | 1400 l/ph                                |
| Tần số chuyển mạch tối đa                        | 5 Hz                                     |
| Thời gian chuyển đổi lúc                         | 23 ms                                    |
| Thời gian bật                                    | 100%                                     |

| Đặc tính                                    | Giá trị                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Môi chất vận hành                           | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển       | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ trung bình                         | -10 °C...50 °C                                                |
| Độ ẩm tương đối                             | 0 - 90 %                                                      |
| Mức áp suất âm thanh                        | 85 dB(A)                                                      |
| Môi chất kiểm soát                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh              | -10 °C...50 °C                                                |
| Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van | 2 N m                                                         |
| trọng lượng sản phẩm                        | 665 g                                                         |
| Kiểu gắn                                    | trên tấm kết nối                                              |
| Cổng nối khí điều khiển 12                  | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí điều khiển 14                  | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí nén 1                          | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí nén 2                          | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí nén 3                          | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí nén 4                          | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí nén 5                          | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Giao diện điều khiển trước                  | theo ISO 15218                                                |
| Ghi chú vật liệu                            | Tuân thủ RoHS                                                 |
| Vật liệu của phốt                           | NBR                                                           |
| Vật liệu vỏ                                 | Nhôm đúc áp lực                                               |
| Vật liệu vít                                | Thép                                                          |