



# **Van điện từ** **VSVA-B-T32C-MH-D2-F8-1B2** Số bộ phận: 8033812

**FESTO**



## **Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                         | Giá trị                                  |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Chức năng van                                    | 2x3 / 2 chiều, monostable, đóng          |
| Kiểu vận hành                                    | điện                                     |
| Chiều rộng lắp đặt                               | 52 mm                                    |
| Lưu lượng danh định được chuẩn hóa theo ISO 8778 | 2100 l/ph                                |
| Cổng nối làm việc bằng khí nén                   | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1 |
| Điện áp vận hành                                 | 24V DC                                   |
| Áp suất vận hành                                 | 0.3 MPA...1 MPA<br>3 bar...10 bar        |
| Cấu trúc xây dựng                                | thanh trượt pít tông                     |
| Kiểu cài đặt lại                                 | lò xo cơ học                             |
| Mức độ bảo vệ                                    | IP65<br>NEMA 4                           |
| Chiều rộng định mức                              | 11.5 mm                                  |
| Kích thước lưới                                  | 53 mm                                    |
| Chức năng khí xả                                 | qua đế van                               |
| Nguyên lý bít                                    | mềm                                      |
| Vị trí lắp đặt                                   | bất kỳ                                   |
| Tuân theo tiêu chuẩn                             | ISO 5599-1                               |
| Nút ghi đè                                       | quét                                     |
| Kiểu điều khiển                                  | điều khiển trước                         |
| kiểm soát cung cấp không khí                     | trong                                    |
| Hướng dòng chảy                                  | không thể đảo ngược                      |
| Xếp chồng                                        | gối chồng dương                          |
| Áp suất điều khiển                               | 0.3 MPA...1 MPA<br>3 bar...10 bar        |
| Phù hợp với chân không                           | không                                    |
| giá trị b                                        | 0.57                                     |
| Giá trị C                                        | 3.631 l/s*bar                            |
| Van lưu lượng                                    | 1900 l/ph                                |
| Lưu lượng van trên tấm kết nối đơn               | 1700 l/ph                                |
| Van lưu lượng liên kết khí nén                   | 1100 l/ph                                |
| Tần số chuyển mạch tối đa                        | 5 Hz                                     |

| Đặc tính                                    | Giá trị                                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Thời gian chuyển mạch tắt                   | 38 ms                                                         |
| Thời gian chuyển mạch bật                   | 33 ms                                                         |
| Thời gian bật                               | 100%                                                          |
| Giá trị đặc trưng cuộn dây                  | 24 V DC: 3,3 W                                                |
| Dao động điện áp cho phép                   | +/- 10 %                                                      |
| Môi chất vận hành                           | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển       | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Tuân thủ LABS                               | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ trung bình                         | -10 °C...50 °C                                                |
| Độ ẩm tương đối                             | 0 - 90 %                                                      |
| Mức áp suất âm thanh                        | 85 dB(A)                                                      |
| Môi chất kiểm soát                          | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                          |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh              | -10 °C...50 °C                                                |
| Mô-men xoắn siết tối đa cho bộ phận gắn van | 2 N m                                                         |
| trọng lượng sản phẩm                        | 737 g                                                         |
| Cổng nối điện                               | Dạng B                                                        |
| Kiểu gắn                                    | trên tấm kết nối                                              |
| Cổng nối khí điều khiển 12                  | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí điều khiển 14                  | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí nén 1                          | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí nén 2                          | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí nén 3                          | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí nén 4                          | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Cổng nối khí nén 5                          | Kích thước tấm kết nối 2 theo ISO 5599-1                      |
| Giao diện điều khiển trước                  | theo ISO 15218                                                |
| Ghi chú vật liệu                            | Tuân thủ RoHS                                                 |
| Vật liệu của phốt                           | NBR                                                           |
| Vật liệu vỏ                                 | Nhôm đúc áp lực                                               |
| Vật liệu vít                                | Thép                                                          |