

Коробка кінцевого вимикача SRBC-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2

Номер деталі: 8137094

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Дозвіл	с CSA us (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Орган сертифікації	Eurocert. SIL202587141
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 3
Основи вимірювання	Механічний/електричний
Температура навколишнього середовища	-20 °C...80 °C
Комутаційний вихід	На основі контактів
Функція комутаційного елемента	1-контактний тумблер
Максимальний вихідний струм AC	3 A
Максимальний вихідний струм DC	3 A
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 В...230 В
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 В...30 В
Тип мікровимикача	Omron SS-5
Електричне підключення	Гвинтова клемма
Електричне підключення 1, тип підключення	Клемна колодка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, технологія підключення	підпружинена клемма
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	10
Можливість підключення кабелю з номінальним перерізом дроту	0.25 мм²...2.5 мм²
Допустимий діаметр кабелю	5 мм...13 мм
Розміри Ш x Д x В	127 мм x 98 мм x 122 мм
Точка підключення для позиціонера та індикатора положення відповідає стандарту	VDI/VDE 3845 розмір AA 1 VDI/VDE 3845 розмір AA 2 VDI/VDE 3845 розмір AA 3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	800 г
Кольор корпусу	Сірий
Матеріал корпусу	Алюміній литий під тиском

Особливості	Значення
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал валу	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал гвинтів	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал монтажного кронштейна	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал стопорного кільця	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал шайби	високолегована нержавіюча сталь
Матеріал кришки	PC
Індикатор положення	Жовтий/Червоний
Діапазон налаштування визначення кута	0 град....90 град.
Температура зберігання	-20 °C...50 °C
Ступінь захисту	IP67 NEMA 4/4X
Клас корозійної стійкості (CRC)	0 - відсутність корозійного напруження
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь забруднення	3