


Bộ điều khiển vị trí CMSH-S-V-SD-AL-C1M20-HA

Số bộ phận: 8097425

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	bộ điều chỉnh vị trí kỹ thuật số, điện khí nén
Nguyên tắc vận hành	tác động kép tác động đơn lẻ
Vị trí lắp đặt	bất kì
Nguyên tắc đo Hệ thống đo quang đường	Biến trở
Phạm vi phát hiện	0 °...115 °
Hiển thị	Màn hình LCD, có thể xoay 90° thông qua phần mềm
Các tùy chọn cài đặt	thông qua màn hình và các nút
Thời gian chu kỳ	20 ms
Chiều cao vận hành định mức	<= 2000 m NHN
Danh mục quá áp	II
Áp suất vận hành	0.14 MPA...0.8 MPA 1.4 bar...8 bar 20.3 psi...116 psi
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Hiệu suất không khí ở $\Delta p = 6$ bar	270 l/ph...380 l/ph
Lưu ý về hiệu suất không khí	Tùy thuộc vào các phụ kiện cụ thể bổ sung
Cổng nối khí nén	với các phụ kiện cụ thể
Chống phân cực	có
Điện trở kết nối	3 kOhm...80 kOhm
Các đầu vào analog, dải tín hiệu	4 - 20 mA với HART
Đầu vào tương tự, trở kháng đầu vào	480 Ω ở 20 mA
Đầu vào tương tự, chống quá tải	<65 mA
Đầu vào tương tự, cách ly điện	có
Đường đặc trưng đầu vào	1x theo IEC 61131-2, loại 3
Đầu vào kỹ thuật số, bảo vệ phân cực ngược	có
Các đầu vào kỹ thuật số, cách ly điện	có
Đầu vào kỹ thuật số, khả năng chống quá tải	33 V
Cổng nối điện 1, chức năng	Đầu vào tương tự Đầu vào kỹ thuật số cảm biến góc/đường dẫn bên ngoài
Cổng nối điện 1, kiểu kết nối	Dải đầu kẹp

Đặc tính	Giá trị
Cổng nối điện 1, công nghệ kết nối	Đầu kẹp lò xo
Cổng nối điện 1, số chân cắm/dây	7
Bộ kết nối cáp	2x M20x1,5
Chiều dài dây dẫn tối đa	30 m đối với cảm biến vị trí bên ngoài được che chắn
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...80 °C
Lưu ý về nhiệt độ môi trường	Màn hình: -30 - 80 °C
Nhiệt độ bảo quản	-40 °C...80 °C
lớp khí hậu	1K5 theo EN 60721 để lưu trữ 4K3 theo EN 60721 để hoạt động
Mức độ bảo vệ	IP66 IP67
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
mức độ ô nhiễm	3
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị chống cháy nổ của EU (ATEX) theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS
Vật liệu vỏ	Nhôm, sơn tĩnh điện
Vật liệu cửa kính quan sát	PC
Vật liệu trục	thép không gỉ hợp kim cao
Vật liệu khớp nối	thép hợp kim không gỉ
Vật liệu vít	Thép mạ, kẽm
Vật liệu của phốt	EPDM NBR VMQ
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
trọng lượng sản phẩm	2055 g