

Trục xy lanh điện
EPCE-TB-60-
Số bộ phận: 8103355

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Đường kính hiệu quả của bánh răng truyền động	10.18 mm
Kích thước	60
Hành trình	10 mm...80 mm
Dự trữ hành trình	0 mm
Ren thanh pít tông	M10x1,25
Độ giãn dây đai răng	0.375 %
Bước đai răng	2 mm
Vị trí lắp đặt	bất kì
Phát hiện vị trí	Bộ mã hóa động cơ
Cấu trúc xây dựng	Xi lanh điện với dây đai răng với hệ truyền động tích hợp
Bảo vệ chống xoay/dẫn hướng	dẫn hướng trượt
Cảm biến vị trí rôto	Encoder tuyệt đối, một vòng
Cảm biến vị trí rôto Nguyên tắc đo	từ tính
Kiểm soát nhiệt độ	Tắt máy khi quá nhiệt Tích hợp cảm biến nhiệt độ CMOS chính xác với đầu ra tương tự
Chức năng bổ sung	Giao diện người dùng Phát hiện vị trí cuối tích hợp
Hiển thị	Đèn LED
Tăng tốc tối đa	9 m/s ²
Tốc độ tối đa	0.6 m/s
Độ chính xác lặp lại	±0,05 mm
Đặc tính của đầu ra logic kỹ thuật số	có thể định cấu hình không bị cách điện
Thời gian bật	100%
lớp bảo vệ cách nhiệt	B
Đầu ra logic kỹ thuật số tối đa hiện tại	100 mA
Tiêu thụ điện tối đa	5.3 A
Logic tiêu thụ dòng điện tối đa	300 mA
Điện áp danh định DC	24 V
Dòng điện danh nghĩa	5.3 A

Đặc tính	Giá trị
Giao diện tham số hóa	Liên kết IO Giao diện người dùng
Dao động điện áp cho phép	+/- 15 %
Nguồn điện, kiểu kết nối	Phích cắm
Cung cấp điện, công nghệ kết nối	M12x1, Được mã hóa T theo EN 61076-2-111
Cung cấp điện áp, số cực / dây	4
Giấy phép	Dấu RCM
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
chống sốc	Kiểm tra va đập với mức độ nghiêm trọng 1 theo FN 942017-5 và EN 60068-2-27
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vòng III
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...60 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 90 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
Lưu ý về nhiệt độ môi trường	Trên nhiệt độ môi trường xung quanh là 30 °C, phải giảm công suất 2 % mỗi K.
Năng lượng va chạm ở các vị trí cuối	0.016 J
Thời điểm tối đa Mx	0 N m
Max. Moment My	1 N m
Mô-men tối đa Mz	1 N m
Lực nạp tối đa Fx	150 N
Trị số chuẩn tải trọng có ích, ngang	10 kg
Giá trị tham chiếu tải trọng, theo chiều dọc	5 kg
Nạp liệu không đổi	32 mm/vòng
Tuổi thọ tham khảo	50 km...800 km
Khối lượng di chuyển	193 g...768 g
Khối lượng di chuyển ở hành trình 0 mm	188 g...473 g
Khối lượng di chuyển bổ sung trên mỗi hành trình 10 mm	9.75 g...36.9 g
trọng lượng sản phẩm	1391 g...2376 g
Trọng lượng cơ bản ở hành trình 0 mm	1350 g...1813 g
Trọng lượng bổ sung cho mỗi hành trình 10 mm	46 g...73 g
Số đầu ra logic kỹ thuật số 24 V DC	2
Số lượng đầu vào logic kỹ thuật số	2
Vùng làm việc đầu vào logic	24 V
Đặc tính đầu vào logic	có thể định cấu hình không bị cách điện
IO-Link, phiên bản giao thức	Thiết bị V 1.1
IO-Link, Communication mode	COM3 (230,4 kBaud)
IO-Link, nội dung dữ liệu quá trình OUT	Move in 1 bit Move out 1 bit Quit Error 1 bit Move Intermediate 1 bit
IO-Link, nội dung dữ liệu quá trình IN	State Device 1 bit State In 1 bit Trạng thái trung gian 1 bit State Move 1 bit State Out 1 bit
IO-Link, nội dung dữ liệu dịch vụ IN	Speed 32 bit Vị trí 32 bit Force 32 bit
IO-Link, yêu cầu bộ nhớ dữ liệu	0.5 KB

Đặc tính	Giá trị
chuyển đổi đầu vào logic	NPN (chuyển mạch âm) PNP (chuyển mạch dương)
IO-Link, công nghệ kết nối	Giắc cắm
giao diện logic, kiểu kết nối	Phích cắm
Giao diện logic, công nghệ kết nối	M12x1, A-được mã hóa theo EN 61076-2-101
Giao diện logic, số lượng chân / dây	8
Kiểu gắn	với lỗ xuyên với ren trong với vòng măng xông với phụ kiện
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu đai răng	Polychloroprene với sợi thủy tinh