


Блок давачів кінцевого положення SRBK-CA4-YR90-MW-22A-1W-C2

Номер деталі: 8182177

FESTO



Технічні дані

Особливості	Значення
Дозвіл	с CSA us (OL)
Знак CE (див. декларацію про відповідність)	Згідно директиви EU EMC Відповідно до директиви ЄС щодо низьковольтного обладнання Згідно директиви ЄС RoHS
Знак UKCA (див. Декларацію відповідності)	Згідно з інструкціями Великобританії щодо EMC Відповідно до правил RoHS Великобританії Згідно з правилами Великобританії щодо електрообладнання
Орган сертифікації	Eurocert. SIL202587141
Інформація про матеріали	Відповідно до RoHS
Safety Integrity Level (SIL)	SIL 3
Величина вимірювання	Позиція
Основи вимірювання	Механічний/електричний
Відстань виявлення	0 град....90 град.
Температура навколишнього середовища	-20 °C....70 °C
Комутаційний вихід	На основі контактів
Функція комутаційного елемента	1-контактний тумблер
Максимальна вихідна комутаційна напруга постійного струму	30 V
Максимальний вихідний струм AC	3000 mA
Максимальний вихідний струм DC	1000 mA
Діапазон робочої напруги змінного струму	0 V...230 V
Діапазон робочої напруги постійного струму	0 V...30 V
Тип мікровимикача	Omron SS-5
Електричне підключення	Гвинтова клемка
Електричне підключення 1, тип підключення	Клемна колодка
Електричне підключення 1, кабельна розетка	Пряма
Електропідключення 1, проект	Прямокутний
Електропідключення 1, технологія підключення	Гвинтова клемка
Електричне підключення 1, кількість контактів/жил	10
Можливість підключення кабеля з номінальним перерізом дроту	0.25 мм²...2.5 мм²
Кабельний роз'єм	M20x1,5

Особливості	Значення
Розміри Ш x Д x В	130 мм x 85 мм x 128 мм 130 мм x 85 мм x 138 мм 130 мм x 85 мм x 158 мм 147 мм x 85 мм x 128 мм 147 мм x 85 мм x 138 мм
Точка підключення для позиціонера та індикатора положення відповідає стандарту	VDI/VDE 3845 розмір AA 1 VDI/VDE 3845 розмір AA 2 VDI/VDE 3845 розмір AA 3
Положення монтажу	Будь-який
Вага продукту	460 г
Кольор корпусу	Чорний
Матеріал корпусу	РА
Матеріальні ущільнення	NBR
Матеріал валу	РА
Матеріал гвинтів	нержавіюча сталь
Матеріал монтажного кронштейна	РА
Матеріал стопорного кільця	Високолегована нержавіюча сталь
Матеріал захисного ковпачка	РС
Індикація стану перемикачання	Оптичний
Індикатор положення	Жовтий/Червоний
Діапазон налаштування визначення кута	0 град....90 град.
Температура зберігання	-20 °С...50 °С
Ступінь захисту	IP66 IP67 II
Ударостійкість	Шокове випробування з рівнем інтенсивності 1 відповідно до FN 942017-5 та EN 60068-2-27
Стійкість до вібрації	Транспортне випробування з рівнем складності 1 відповідно до FN 942017-4 та EN 60068-2-6
Клас корозійної стійкості (CRC)	3 - сильний опір корозії
Відповідність LABS	VDMA 24364 Зона III
Ступінь забруднення	3