

Van khí
VOGI-F100FS-T32H-M-F90
Số bộ phận: 8141660

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Cấu trúc xây dựng	Van tấm kết nối van đĩa pít tông điều khiển trước
Kiểu vận hành	khí nén
Nguyên lý bít	mềm
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Kiểu gắn	với phụ kiện
Chức năng van	4/2 đơn ổn định Fail Safe
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Áp suất vận hành	0.33 MPA...0.8 MPA 3.3 bar...8 bar 47.85 psi...116 psi
Kiểu cài đặt lại	lò xo cơ học
Cổng nối khí nén	Thiết kế tấm kết nối, airtight
Cổng nối khí nén 1	G1/2
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Khí trơ
Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển	Không thể hoạt động bằng dầu
Nhiệt độ trung bình	-20 °C...80 °C
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Lưu lượng danh nghĩa bình thường (chuẩn hóa theo DIN 1343)	1093 l/ph
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn, anot hóa mịn (20 µm)
Vật liệu phủ	Hợp kim nhôm rèn, anot hóa mịn (20 µm)
Vật liệu cửa phốt	EPDM NBR
Vật liệu vít	thép hợp kim cao không gỉ
Vật liệu lò xo	Thép lò xo
trọng lượng sản phẩm	880 g
Chống cháy nổ	Vùng 1 (ATEX) Vùng 2 (ATEX) Vùng 21 (ATEX) Vùng 22 (ATEX)

Đặc tính	Giá trị
Lớp chống ăn mòn KBK	3 - ứng suất ăn mòn mạnh