

# Круглий пневмоциліндр DPRA-N-1 1/16"-4-ME-N

Номер деталі: 8217843

FESTO



## Технічні дані

| Особливості                                 | Значення                                                        |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Крок                                        | 4 дюйм                                                          |
| Ø поршня                                    | 1 1/16"                                                         |
| Різьба штока                                | 5/16-24 UNF-2A                                                  |
| Демпфування                                 | Без демпфування                                                 |
| Положення монтажу                           | Будь-який                                                       |
| Закінчення штока поршня                     | Зовнішня різьба                                                 |
| Конструкція                                 | Поршень<br>Шток поршня<br>Профіль пневмоциліндра                |
| Визначення положення                        | без                                                             |
| Захист перед обертанням/направляюча         | Круглий поршневий шток                                          |
| Робочий тиск                                | 9.99 psi...150 psi                                              |
| Режим роботи                                | Двосторонньої дії                                               |
| Робоче середовище                           | Стиснене повітря відповідно до ISO 8573-1:2010 [7:4:4]          |
| Примітка щодо робочого/пілотного середовища | Можлива робота з мастилом (потрібно для подальшої експлуатації) |
| Клас корозійної стійкості (CRC)             | 1 - низький опір корозії                                        |
| Відповідність LABS                          | VDMA 24364 Зона III                                             |
| Температура навколишнього середовища        | -40 °F...300 °F                                                 |
| Вага продукту                               | 0.54 lb                                                         |
| Пневматичне з'єднання                       | 1/8 NPT                                                         |
| Інформація про матеріали                    | Відповідно до RoHS                                              |
| Матеріальні ущільнення                      | NBR                                                             |
| Матеріал штока поршня                       | високолегована нержавіюча сталь                                 |
| Матеріал корпусу циліндра                   | високолегована нержавіюча сталь                                 |