


Kit chặn
DADP-SP-G9-20-F
Số bộ phận: 8173539

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	20
Vị trí lắp đặt	bất kì
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-C1-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Sản phẩm tương ứng với định nghĩa sản phẩm nội bộ của Festo để sử dụng trong sản xuất pin: Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng, kẽm hoặc niken không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây.
Loại phòng sạch	Loại 6 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-10 °C...60 °C
Lực tác động tối đa	300 N
Mô-men xoắn siết tối đa	2 N m
Dung sai mô-men xoắn siết	± 15 %
trọng lượng sản phẩm	87 g
Kiểu gắn	Gắn trực tiếp thông qua ren
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu dùng	thép hợp kim cao
Vật liệu vít	Thép