

Cảm biến
SKDA-4-AB-G2
Số bộ phận: 8176316

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Dải đo lực	0 kN...4 kN
phạm vi hiệu chuẩn	-0.5 kN...4.5 kN
Tải giới hạn	11.25 kN
Dải điện áp hoạt động DC	10 V...30 V
Đầu ra tương tự	4 - 20 mA
Độ chính xác đầu ra analog tính bằng $\pm\%$ FS	0.2 %FS
Vật liệu vỏ	Hợp kim nhôm rèn thép hợp kim cao không gỉ
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hàm lượng đồng, kẽm hoặc niken vượt quá 5% theo khối lượng không được sử dụng. Ngoại trừ niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, dây dẫn, bộ kết nối điện và cuộn điện từ.
trọng lượng sản phẩm	0.3 kg
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-20 °C...80 °C
Mức độ bảo vệ	IP67
Cổng nối điện	5 chân Mã hóa A Ổ cắm M12x1
Lớp chống ăn mòn KBK	0 - không ứng suất ăn mòn
Dấu CE (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo chỉ thị EMC của EU theo chỉ thị RoHS của EU
Dấu UKCA (xem tuyên bố về sự phù hợp)	theo quy định UK cho EMV theo các quy định UK RoHS