

**Đầu nối**  
**QSH-16-12-20**  
Số bộ phận: 130722

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                                |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Kích thước                                      | Tiêu chuẩn                                                             |
| Chiều rộng định mức                             | 7.8 mm                                                                 |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kỳ                                                                 |
| Thiết kế                                        | dạng thẳng                                                             |
| Kích cỡ gói                                     | 20                                                                     |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...0.6 MPA<br>-0.95 bar...6 bar<br>-13.775 psi...87 psi      |
| Áp suất vận hành phụ thuộc vào nhiệt độ         | -0.095 MPA...1.4 MPA<br>-0.95 bar...14 bar<br>-13.775 psi...203 psi    |
| Lưu ý về áp suất vận hành                       | Nước: tối đa 0,6 MPA ở tối đa 50 °C                                    |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]<br>Nước (chất lỏng, không có đá)  |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu                                              |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                               |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                                      |
| Loại phòng sạch                                 | Phần tử được cài đặt tĩnh, không thể đánh giá phù hợp theo ISO 14644-1 |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...80 °C                                                         |
| trọng lượng sản phẩm                            | 4.2 g                                                                  |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ống bọc cấm Ø 16 mm                                                    |
| Cổng nối khí nén 2                              | Ống bọc cấm Ø 12 mm                                                    |
| Màu vòng nhả                                    | màu xanh dương                                                         |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                          |
| Vật liệu vỏ                                     | PBT                                                                    |