

**Vòng phốt  
OK-M3**  
Số bộ phận: 130849

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                           |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Dựa trên tiêu chuẩn                             | ISO 16030                                                         |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.095 MPA...1 MPA<br>-0.95 bar...10 bar<br>-13.775 psi...145 psi |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]                              |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo)     |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 2 - bị ăn mòn vừa phải                                            |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B2-L                                                    |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...60 °C                                                    |
| Siết chặt tay ở RT                              | có                                                                |
| Mô-men xoắn thắt chặt danh nghĩa                | 0.48 N m                                                          |
| Khả năng chịu được mômen siết danh nghĩa        | ± 55 %                                                            |
| trọng lượng sản phẩm                            | 0.1 g                                                             |
| Cổng nối khí nén                                | M3                                                                |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                     |
| Vật liệu dùng                                   | thép không gỉ hợp kim cao                                         |
| Vật liệu của phốt                               | NBR                                                               |