


Bộ kẹp mềm
HPSX-70-3-S-40-BU-RA50
Số bộ phận: 8207889

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	70
Hành trình làm việc	20 mm...90 mm
Đường kính kẹp tối thiểu	55 mm
Đường kính kẹp tối đa	80 mm
Loại bộ truyền động	khí nén
Vị trí lắp đặt	bất kỳ
Nguyên tắc vận hành	tác động kép
Chức năng kẹp	Thích ứng
Số lượng ngón tay kẹp	3
Cấu trúc xây dựng	vừa vận ma sát
Áp suất vận hành	-0.085 MPA...0.02 MPA -0.85 bar...0.2 bar -12.325 psi...2.9 psi
Áp suất nổ nắp lật	0.06 MPA 8.7 psi
nắp áp suất nổ	0.6 bar
Tần số làm việc tối đa của kẹp	5 Hz
Môi chất vận hành	Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Lớp chống ăn mòn KBK	4 - ứng suất ăn mòn đặc biệt mạnh
Tuân thủ LABS	VDMA24364 Vùng III
Phù hợp với thực phẩm	xem thông tin tài liệu bổ sung
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...60 °C
Khả năng chống rung	Kiểm tra bộ gá vận chuyển với mức độ nghiêm trọng 2 theo FN 942017-4 và EN 60068-2-6
Mức độ bảo vệ	IP69K
Tổng lực kẹp	10 N
trọng lượng sản phẩm	318 g
Kiểu gắn	theo ISO 9409-1-50-4-M6
Cổng nối khí nén	G1/4
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Bộ chuyển đổi vật liệu	PA gia cố

Đặc tính	Giá trị
Vật liệu vít	Thép không gỉ
Vật liệu ngón tay kẹp	VMQ (silicone), có thể phát hiện bằng máy dò kim loại
Vật liệu nắp	PA gia cố
Màu sắc	màu xanh dương
Độ cứng Shore	A 40 +5