

Khớp nối
CRSG-M6
Số bộ phận: 13567

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Kích thước	M6
Vị trí lắp đặt	bất kì
Dựa trên tiêu chuẩn	DIN 71752 ISO 8140
Cổng nối ren	Ren trong M6
Lớp chống ăn mòn KBK	2 - bị ăn mòn vừa phải
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Các kim loại có hơn 1% trọng lượng là đồng không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây. Kim loại có thành phần hợp kim là đồng hơn 1% sẽ không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây. Kim loại có hàm lượng đồng lớn hơn 5% theo khối lượng sẽ không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây. Kim loại có thành phần hợp kim là đồng hơn 5% sẽ không được sử dụng. Ngoại lệ là bo mạch, cáp, đầu nối điện và cuộn dây. Các kim loại có hàm lượng đồng, kẽm hoặc niken lớn hơn 5% theo khối lượng sẽ không được sử dụng. Các trường hợp ngoại lệ là niken trong thép, bề mặt mạ niken hóa học, bo mạch, cáp, bộ kết nối và cuộn dây.
Nhiệt độ môi trường xung quanh	-40 °C...150 °C
trọng lượng sản phẩm	22 g
Đầu nối vật liệu	thép hợp kim cao
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu bu-lông	thép hợp kim cao
Vật liệu đai ốc	thép hợp kim
Vật liệu cầu chì	thép hợp kim