

Thiết bị điều khiển
CDSV-P20-A
Số bộ phận: 8217573

FESTO



Bảng dữ liệu

Đặc tính	Giá trị
Chiều dài dây dẫn tối đa	3m
Các yếu tố vận hành	3 nút
Chống phân cực	cho tất cả các kết nối điện
Khả năng chống quá tải	có sẵn
Dải điện áp hoạt động DC	15 V...30 V
Mức tiêu thụ dòng điện tại điện áp vận hành định mức	Điện: $\leq 100\text{ mA}$
Tiêu thụ điện tối đa	20 mA
Dấu hiệu KC	KC-EMV
Tuân thủ LABS	VDMA24364-B1/B2-L
Tính phù hợp để sản xuất pin Li-ion	Phù hợp cho sản xuất pin với giá trị Cu/Zn/Ni giảm (F1a)
Độ phù hợp sử dụng trong phòng sạch, được đo theo tiêu chuẩn ISO 14644-14	Loại 4 theo ISO 14644-1
Nhiệt độ bảo quản	-20 °C...80 °C
Độ ẩm tương đối	0 - 85 %
Mức độ bảo vệ	IP40
Lớp bảo vệ	III
Nhiệt độ môi trường xung quanh	0 °C...50 °C
trọng lượng sản phẩm	21 g
Mức tiêu thụ điện năng	0.5 W
Điện áp hoạt động danh định DC	24 V
Chiều cao vận hành định mức	$\leq 2000\text{ m NHN}$
Kiểu hiển thị	LCD phát sáng
Chỉ báo sẵn sàng	thông qua đèn nền
Chỉ báo trạng thái	LED xanh lam = trạng thái bình thường LED đỏ = lỗi
Ghi chú vật liệu	Tuân thủ RoHS
Vật liệu vỏ	PA gia cố