


吸盘插件 OASI-20

产品代号: 1048877

FESTO

在有污浊情况下必须更换



技术参数

特性	值
工作压力	0 ... 0.95 bar
工作介质	大气环境基于 ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
PWIS 符合性	VDMA24364-A1-L
食品安全	参见补充材料信息
环境温度	5 ... 50 °C
产品重量	0.6 g
安装类型	插件
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 吸盘插件	PE
喷射器脉冲适宜性	<= 0.5 bar
装配位置	任意