


# 旋转升降模块 EHMB-20-100

产品代号: 1107096

FESTO



## 技术参数

特性	值
驱动小齿轮的直径	6 mm
工作行程	0 ... 100 mm
尺寸	20
旋转角度	无末端
齿带斜度	2 mm
装配位置	任意
齿轮箱类型	齿形带驱动器
设计结构	机电式旋转模块 带齿带
减速比	4,5:1
最大输出速度	300 1/min
最大输入速度	1,350 1/min
PWIS 符合性	VDMA24364 区域III
环境温度	-10 ... 60 °C
最大驱动扭矩	0.7 Nm
最大输送力 Fx	480 N
无负载时的驱动扭矩	< 0.07 Nm
产品重量	1,716 g
材料信息, 驱动轴	钢
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 驱动轴	高合金钢, 耐腐蚀
材料信息, 盖	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 壳体	锻造铝合金 阳极氧化处理
材料信息, 齿形带	玻璃纤维外包氯丁橡胶