

变径轴套 DAYH-5

订货号: 1165480

FESTO



数据表

特性	值
规格	5
安装位置	可选
位置检测	无
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等耐腐蚀能力
油漆湿润缺陷物质 (PWIS) 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 °C...80 °C
产品重量	22 g
安装方式	通过锁紧螺母
材料说明	RoHS 合规
挡块材料	高合金不锈钢