


变径轴套 DAYH-8

产品代号: 1165488

FESTO



技术参数

特性	值
尺寸	8
装配位置	任意
位置检测	无
耐腐蚀等级 CRC	2 - 中等腐蚀影响
PWIS 符合性	VDMA24364-B1/B2-L
环境温度	-10 ... 80 °C
产品重量	48.5 g
安装类型	带锁定螺母
材料备注	符合 RoHS
材料信息, 挡块	高合金钢, 耐腐蚀