

# 带倒钩螺纹接头 CRCN-M5-PK-3

产品代号: 13967

FESTO

抗酸耐腐蚀,  
带密封圈,  
用于塑料气管 PAN, PUN, PL, PP, PU.



## 技术参数

| 特性           | 值                                       |
|--------------|---|
| 额定尺寸         | 2.5 mm                                  |
| 柱头螺栓上的密封件类型  | 密封圈                                     |
| 包装数量         | 10                                      |
| 整个温度范围内的工作压力 | -0.95 ... 10 bar                        |
| 工作介质         | 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]            |
| 关于工作和先导介质的说明 | 可以使用经过润滑的压缩空气<br>(一旦使用后要求一直使用经过润滑的压缩空气) |
| 耐腐蚀等级 CRC    | 2 - 中等腐蚀影响                              |
| PWIS 符合性     | VDMA24364-B2-L                          |
| 食品安全         | 参见补充材料信息                                |
| 环境温度         | 0 ... 60 °C                             |
| 产品重量         | 1.74 g                                  |
| 气动连接, 气口 1   | 阳螺纹 M5                                  |
| 气动连接, 气口 2   | 用于气管外径 4 mm                             |
| 材料备注         | 符合 RoHS                                 |
| 材料信息, 壳体     | 高合金钢, 耐腐蚀                               |
| 材料信息, 螺纹密封   | NBR<br>高合金钢, 耐腐蚀                        |