

**Đầu nối gai**  
**N-3/8-P-6-MS**  
Số bộ phận: 15633

**FESTO**



**Bảng dữ liệu**

| Đặc tính                                        | Giá trị                                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Chiều rộng định mức                             | 4.5 mm                                                        |
| Loại đệm kín trên ngông vận vít                 | Vòng đệm                                                      |
| Vị trí lắp đặt                                  | bất kì                                                        |
| Thiết kế                                        | dạng thẳng                                                    |
| Kích cỡ gói                                     | 10                                                            |
| Áp suất vận hành của khoảng nhiệt độ hoàn chỉnh | -0.95 bar...16 bar                                            |
| Môi chất vận hành                               | Khí nén theo ISO 8573-1:2010 [7:-:-]                          |
| Lưu ý về môi chất vận hành/điều khiển           | Có thể hoạt động bằng dầu (cần thiết cho hoạt động tiếp theo) |
| Lớp chống ăn mòn KBK                            | 1 - ứng suất ăn mòn thấp                                      |
| Tuân thủ LABS                                   | VDMA24364-B1/B2-L                                             |
| Nhiệt độ môi trường xung quanh                  | -10 °C...60 °C                                                |
| Mô-men xoắn siết tối đa                         | 15 N m                                                        |
| trọng lượng sản phẩm                            | 26 g                                                          |
| Cổng nối khí nén 1                              | Ren ngoài G3/8                                                |
| Cổng nối khí nén 2                              | cho ống mềm bên trong Ø 6 mm                                  |
| Ghi chú vật liệu                                | Tuân thủ RoHS                                                 |
| Vật liệu vỏ                                     | Đồng thau                                                     |